




11371404



Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande	Rotatif
---------------------------	---------

Matières

Couleur	Aluminium
Code RAL	9006
Finition de la surface	Mat
Matière	Thermoplastique
Traitement	Laqué

Dimensions

Hauteur	56 mm
Largeur	56 mm
Profondeur	16,30 mm
Diamètre de l'axe	4 mm

Connectivité

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

Équipement

Fenêtre de contrôle/sortie de lumière	No
---------------------------------------	----

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	No
------------------------------------	----

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Textes

Impression	Enjoliveur sans inscription
Mode d'installation	Pour fixation par vis

Adapté à

Berker S.x/B.x	
----------------	--

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui