



HCF991H

Výk. vypínač 4-pól., velikost h1600, In=1600 A

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud 1600 A

Architektura

Počet pólů 4

Řídící/ovládací prvek Přepínač

Připojení

Průřez plného vodiče 3x 240 mm²

Průřez flexibilního vodiče 3x 240 mm²

Napětí

Jmenovité izolační napětí 800 V

Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp 8000 V

Spouštění

Doba odezvy při otevření 10 ms

Frekvence

Frekvence 50 - 60 Hz

Vybavení

Motorový pohon volitelný Ano

Funkce

Vypínací spoušť Vypínač

Výkon

Ztrátový výkon na pól 56,30 W

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu 168,90 W

Jmenovitý provozní výkon při 400 V AC1 1053000 W

Podmínky použití

Provozní teplota -25 - 70 °C

Kryt, dveře

Blokovatelné Ano

Bezpečnost

Stupeň krytí IP IP4X