




HCF991H

Výk. vypínač 4-pól., velikost h1600, In=1600 A

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud	1600 A
-----------------	--------

Architektura

Počet pólů	4
Řídící/ovládací prvek	Přepínač

Připojení

Průřez plného vodiče	3x 240 mm ²
Průřez flexibilního vodiče	3x 240 mm ²

Napětí

Jmenovité izolační napětí	800 V
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp	8000 V

Spouštění

Doba odezvy při otevření	10 ms
--------------------------	-------

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Vybavení

Motorový pohon volitelný	Ano
--------------------------	-----

Funkce

Vypínací spoušť	Vypínač
-----------------	---------

Výkon

Ztrátový výkon na pól	56,30 W
Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	168,90 W
Jmenovitý provozní výkon při 400 V AC1	1053000 W

Podmínky použití

Provozní teplota	-25 - 70 °C
------------------	-------------

Kryt, dveře

Blokovatelné	Ano
--------------	-----

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP4X
-----------------	------