




3315392045



R.1/R.3/R.8 Gniazdo USB/3.5 mm audio czarny

Właściwości techniczne

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku	USB
Liczba połączeń	2

Częstotliwość

Częstotliwość akustyczna	20 - 20 Hz
--------------------------	------------

Materiały

Kolor	Czarny
Kod RAL	9005
Wykończenie powierzchni	Połysk Mat
Materiał	Metal Tworzywo sztuczne
Obróbka	Stan surowy

Wymiary

Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	36,40 mm
Zakres głębokości wbudowania	24,90 mm

Łączność

Rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe
----------------	-------------------

Sprzęt

Ekranowany	Tak
Z ochroną przeciwpyłową	Nie

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
------------------------------------	------

Dodatkowe informacje

Wyjścia	Z wyjściem prostym
Oznaczenie	Bez pola opisowego
Płytką nośna/pierścień nośny	Z pierścieniem nośnym

Odpowiednie do

R. x

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak