




3315392045



**R.1/R.3 - USB / jack 3.5mm, preto**

**Características técnicas**

**Ligações**

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Tipo de conector/ficha | USB |
| Número de conexões     | 2   |

**Frequência**

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Frequência de áudio | 20 - 20 Hz |
|---------------------|------------|

**Materiais**

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Cor        | Preto             |
| Código RAL | 9005              |
| Acabamento | Brilhante<br>Mate |
| Material   | Metal<br>Plástico |
| Tratamento | Sem tratamento    |

**Dimensões**

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Altura                   | 71 mm    |
| Largura                  | 71 mm    |
| Profundidade             | 36,40 mm |
| Profundidade da montagem | 24,90 mm |

**Conectividade**

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Tipo de montagem | Montagem por parafuso |
|------------------|-----------------------|

**Equipamento**

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Blindado                      | Sim |
| Com tampa protetora contra pó | Não |

**Índice de proteção**

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Índice de proteção IP | IP20 |
|-----------------------|------|

**Textos**

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Saída                           | Com saída direita   |
| Etiqueta                        | Sem porta-etiqueta  |
| Placa de suporte/aro de suporte | Com anel de suporte |

**Adequado para**

|            |  |
|------------|--|
| Berker R.x |  |
|------------|--|

**Sustentabilidade**

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| REACH - livre de SVHC | Sim |
| Conformidade RoHs     | Sim |