



85105100



IP30



Aktor KNX-Funk za utikače, bijela

Tehničke karakteristike

Povezivost

Radio protokol	KNX Radio
Kategorija prijemnika	2
Sa bus sistemom KNX	Ne
Sa bus sistemom KNX radio	Da

Dimenzije

Dimenzije	98 x 54 mm
Visina	98 mm
Širina	54 mm
Dubina	77 mm

Električna struja

Maks. struja uklanjanja/isklapanja	16 A
Nazivna struja I _n	16 A

Instalacija, montaža

Montiranje na	Nadgradna/NŽ
---------------	--------------

Materijali

Boja	Polarna bijela
------	----------------

Oprema

Radijska frekvencija dvosmjerna/bidirekionalna	Da
--	----

Električna struja

Struja uklanjanja/isklapanja	16 A
------------------------------	------

Frekvencija

Frekvencija	50 - 50 Hz
Frekvencija radijskog prijema	868,30 - 868,30 MHz

Snaga

Izlazna snaga	3680 W
Žarulja sa žarnom niti i halogena žarulja od 230 V	2300 W

Napon

Radni napon	230 - 230 V
Nazivni radni napon U _e	230 - 230 V

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP30
-------------------------------	------

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	0 - 45 °C
-------------------	-----------

Tekst

Funkcija	Easy dodatne funkcije: +6 scena Funkcija ponavljanja može se aktivirati za povećanje radijskog dometa Funkcija resetiranja (na tvorničke postavke)
----------	--

Održivost

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----