



10132614

Рамка 3X нержавіюча сталь R.8

Технічні характеристики

Ємність

Кількість секцій 3

Матеріали

Colour Нержавіюча сталь

Код RAL 9022

Обробка поверхні Глянцевий
Матовий

Матеріал Нержавіюча сталь

Обробка Абразивно оброблений
Струменево оброблений

Розміри

Висота 90 mm

Ширина 232 mm

Глибина 7,50 mm

Аксесуари

Має поле для маркування Ні

Установлення, монтаж

Положення для монтажу/підключення Горизонтальна
Вертикальний

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP) IP20

Тексти

Режим встановлення Для вертикального та горизонтального монтажу