



16446089

Touche double a. inscription du symbole "flèches", Q.x, blanc pol. vel.

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Type d'organe de commande Touche double

**Matières**

Couleur Blanc polaire  
Code RAL 9010  
Finition de la surface Velours  
Matière Duroplastique  
Traitement Non traité

**Dimensions**

Hauteur 58 mm  
Largeur 58 mm  
Profondeur 22,50 mm

**Connectivité**

Type de montage Fixation par serrage

**Équipement**

Fenêtre de contrôle/sortie de lumière No

**Accessoires**

Étiquetés, avec champ d'étiquetage No

**Sécurité**

Indice de protection IP IP20  
Résistance aux chocs IK IK02

**Textes**

Impression Avec symbole « Flèches »  
Mode d'installation Fixation de borne  
Bouton poussoir Également pour les applications KNX : poussoir de 2 postes

**Adapté à**

Berker Q.x

**Durabilité**

Sans halogène Oui  
Conformité REACH Oui  
Conforme à la directive RoHS Oui