



Touche double a. inscrip. du symbole "flèches", Q.x, anthr. vel., laq.

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande	Touche double
---------------------------	---------------

Matières

Couleur	Anthracite
Code RAL	7021
Finition de la surface	Velours
Matière	Duroplastique
Traitement	Non traité Laqué

Dimensions

Hauteur	58 mm
Largeur	58 mm
Profondeur	22,50 mm

Connectivité

Type de montage	Fixation par serrage
-----------------	----------------------

Equipement

Fenêtre de contrôle/sortie de lumière	Non
---------------------------------------	-----

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	Non
------------------------------------	-----

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK02

Textes

Impression	Avec symbole « Flèches »
Mode d'installation	Fixation de borne
Bouton poussoir	Également pour les applications KNX : poussoir de 2 postes

Adapté à

Berker Q.x

Durabilité

Conformité REACH	Oui
------------------	-----