



16446084

**Bilanciere doppio con serigrafia frecce Berker Q.1/Q.3 alu velluto, verniciato**

**Caratteristiche tecniche**

**Architettura**

Elemento di controllo/comando	Doppio bilanciere
-------------------------------	-------------------

**Materiali**

Colore	Alluminio
Codice RAL	9006
finitura superficiale	Vellutato
Materiale	Duroplastica
Trattamento	Verniciato

**Serie**

Altezza	58 mm
Larghezza	58 mm
Profondità	22,50 mm

**Connettività**

Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a morsetto
---------------------------------	----------------------

**Equipaggiamento**

Finestra di monitoraggio uscita/luce	No
--------------------------------------	----

**Acessori**

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
Resistenza agli urti IK	IK02

**Testo**

Stampa	Con stampa frecce
Tipo di montaggio	Fissaggio con morsetto
Pulsante	Anche per applicazioni KNX: pulsante di gruppo doppio

**Adatto per**

BERKER Q.x

**Sostenibilità**

Conformità REACh – SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si