



FP74QT

Armoire,univers,QS,IP44,classe de protectionI,1100x1050x205mm, inoccupé

#### Caractéristiques techniques

##### Dimensions

Hauteur	1100 mm
Largeur	1050 mm
Profondeur	205 mm
Épaisseur du matériau des parois latérales	1 mm

##### Sécurité

Indice de protection IP	IP44
Classe de protection	Classe I
Type de verrouillage	Sans serrure
Résistance aux chocs IK	IK09

##### Équipement

Nombre de travée de large	4
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	8

##### Installation, montage

Montage	Montage mural
Adapté à un usage extérieur	Non

##### Matière

Couleur	Blanc pur
Code RAL	9010
Traitement de surface	Thermolaquage
Matière	Acier

##### Équipement

Nombre rangées	7
----------------	---

##### Cache, porte

Nombre de portes	1
Nombre de serrure de la porte	1
Couvercle/porte transparent(e)	Non

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	250 A
-------------------------	-------

##### Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----