



FL73S

## Verdeler IP65 dubbel geïsoleerd 1150x850x300 mm

### Technische karakteristieken

#### Afmetingen

|               |         |
|---------------|---------|
| Hoogte        | 1150 mm |
| Breedte       | 850 mm  |
| Diepte        | 300 mm  |
| Dikte zijwand | 2 mm    |

#### Veiligheid

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Beschermingsgraad IP | IP65                           |
| Beschermingsklasse   | Isolatieklasse II              |
| Type slot            | 3-puntshendel<br>4-zijdig 8 mm |
| Slagvastheid IK      | IK10                           |

#### Uitrusting

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Aantal velden in de breedte | 3 |
| Aantal flensplaatopeningen  | 0 |

#### Installatie, montage

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Gemonteerd op               | Wandmontage |
| Geschikt voor buitengebruik | Ja          |

#### Materiaal

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Kleur                  | Lichtgrijs                        |
| RAL-kleur              | 7035                              |
| Oppervlaktebehandeling | Gelakt                            |
| Materiaal              | Met glasvezel versterkt polyester |

#### Uitrusting

|              |   |
|--------------|---|
| Aantal rijen | 7 |
|--------------|---|

#### Materiaal

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Afwerking oppervlakte | Mat |
|-----------------------|-----|

#### Deksel, deur

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Aantal kastdeuren  | 1   |
| Aantal sloten      | 1   |
| Deuris transparant | Nee |

#### Elektrische Stroom

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Nominale stroom | 400 A |
|-----------------|-------|

#### Duurzaamheid

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS conform | Ja |
|--------------|----|