



FL73S

univers Obudowa poliester, 850x1150mm, IP65

#### Właściwości techniczne

##### Wymiary

Wysokość	1150 mm
Szerokość	850 mm
Głębokość	300 mm
Grubość ścianki bocznej	2 mm

##### Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP65
Klasa ochronności	Klasa izolacji II
Typ blokowania	Dźwignia obrotowa 3-punktowa 4-stronne 8 mm
Odporność na uderzenie IK	IK10

##### Sprzęt

Liczba sekcji w poziomie	3
Liczba otworów płyty kołnierzej	0

##### Instalacja, montaż

Sposób montażu	Montaż ścienny
Nadaje się do użytku na zewnątrz	Tak

##### Materiały

Kolor	Jasnoszary
Kod RAL	7035
Obróbka	Lakierowany
Materiał	Poliester wzmocniony szkłem

##### Sprzęt

Liczba rzędów	7
---------------	---

##### Materiały

Wykończenie powierzchni	Mat
-------------------------	-----

##### Pokrywa, drzwi

Liczba drzwi obudowy	1
Liczba zamków	1
Drzwi/pokrywa są przezroczyste	Nie

##### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	400 A
-----------------	-------

##### Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----