



ESC426S

**Magneetschakelaar 25 A, 4 verbreek, geruisarm, 230V AC 50/60Hz**

**Technische karakteristieken**

**Aansluiting**

Soort contact	4 verbreekcontacten
---------------	---------------------

**Elektrische Stroom**

Nominale stroom	25 A
Aanvaardbare nominale bedrijfsstroom bij AC3	25 A

**Capaciteit**

Aantal modules	2
----------------	---

**Frequentie**

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

**Spanning**

Nominale stoothoudspanning Uimp	4000 V
Nominale isolatiespanning Ui	440 V
Nominale spanning Ue	400 - 400 V
Stuurspanning AC	230 - 230 V
Stuurspanning DC	0 - 0 V

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	-10 - 50 °C
---------------------	-------------

**Gebruik**

Gebruikerscategorie	AC-7a/AC-7b
---------------------	-------------

**Gebruiksvoorwaarden**

Opslag-/transport-temperatuur	-40 - 80 °C
-------------------------------	-------------

**Levensduur**

Maximale aantal mechanische schakelingen	100000
Elektrische levensduur in aantal cycli	30000

**Vermogen**

Totaal vermogensverlies onder IN	6 W
Verbruik bij inkomende stroom	3,20 VA

**Afmetingen**

Hoogte	83 mm
Breedte	35,75 mm
Diepte	60 mm

**Aansluiting**

Aantal contacten	4
------------------	---

**Uitrusting**

Aantal NO contacten	0
Aantal verbreekcontacten	4
Met schakelaar voor manuele bediening	Nee

**Aansluiting**

Doorsnede soepele geleider	1 - 6 mm <sup>2</sup>
Doorsnede stijve geleider	1 - 10 mm <sup>2</sup>

**Installatie, montage**

Nominaal aandraaimoment	1,20 - 1,20 NM
-------------------------	----------------

**Duurzaamheid**

RoHS conform	Ja
--------------	----