



ESC426S

**Kontakter, bešumni, 25A, 4k.z, 230V**

**Tehničke karakteristike**

**Veza**

Vrsta kontakata	4NC
-----------------	-----

**Električna struja**

Nazivna struja	25 A
Prihvatljivi iznos struje AC3	25 A

**Kapacitet**

Broj modula	2
-------------	---

**Frekvencija**

Frekvencija	50 - 50 Hz
-------------	------------

**Napon**

Nazivni impulsni podnosivi napon Uimp	4000 V
Nazivni izolacijski napon Ui	440 V
Nazivni radni napon Ue	400 - 400 V
Upravljački napon AC	230 - 230 V
Upravljački napon DC	0 - 0 V

**Uvjeti korištenja**

Radna temperatura	-10 - 50 °C
-------------------	-------------

**Aplikacija**

Kategorija upotrebe	AC-7a/AC-7b
---------------------	-------------

**Uvjeti korištenja**

Temperatura skladištenja/transporta	-40 - 80 °C
-------------------------------------	-------------

**Izdržljivost**

Broj mehaničkih operacija	100000
Električna izdržljivost u broju ciklusa	30000

**Snaga**

Ukupni gubitak snage pri IN	6 W
Potezna snaga	3,20 VA

**Dimenzije**

Visina	83 mm
Širina	35,75 mm
Dubina	60 mm

**Veza**

Broj kontakata	4
----------------	---

**Oprema**

Broj NO kontakata	0
Broj NC kontakata	4
Sa mogućnošću ručnog isklopa	Ne

**Veza**

Presjek fleksibilnog vodiča	1 - 6 mm <sup>2</sup>
Presjek krutog provodnika	1 - 10 mm <sup>2</sup>

**Instalacija, montaža**

Nazivni zatezni moment	1,20 - 1,20 Nm
------------------------	----------------

**Arhitektura**

Broj polova	4
-------------	---

---

**Održivost**

---

Usklađeno sa RoHS

Da