



KJ125B

Répartiteur 125A, tétrapolaire, 1x 10-35² / 3x 6-35² / 11x 1,5-16² par phase

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal

125 A

Architecture

Nombre de pôles

4

Dimensions

Hauteur

96 mm

Largeur

170 mm

Profondeur

64 mm

Capacité

Nombre de modules

10

Installation, montage

Couple de serrage

2,50 - 2,50 Nm

Durabilité

Sans halogène

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui