



KJ125B

Répartiteur 125A, tétrapolaire, 1x 10-35² / 3x 6-35² / 11x 1,5-16² par phase

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	125 A
-------------------------	-------

Architecture

Nombre de pôles	4
-----------------	---

Dimensions

Hauteur	96 mm
Largeur	170 mm
Profondeur	64 mm

Capacité

Nombre de modules	10
-------------------	----

Installation, montage

Couple de serrage	2.50 - 2.50 Nm
-------------------	----------------

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui