



KJ125B

**Blok rozdzielczy 4-polowy In=125 A**

**Właściwości techniczne**

**Prąd elektryczny**

Prąd znamionowy 125 A

**Architektura**

Liczba biegunów 4

**Wymiary**

Wysokość 96 mm

Szerokość 170 mm

Głębokość 64 mm

**Pojemność**

Liczba modułów 10

**Instalacja, montaż**

Nominalny moment dokręcania 2,50 - 2,50 Nm

**Zrównoważony rozwój**

Bezhalogenowe Tak

Zgodność z RoHS Tak