



KJ125B

Verdeelklem 4-polig 125 A 1x 10-35 mm² / 3x 6-25 mm² / 11x 1,5-16 mm²

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	125 A
-----------------	-------

Uitvoering

Aantal polen	4
--------------	---

Afmetingen

Hoogte	96 mm
Breedte	170 mm
Diepte	64 mm

Capaciteit

Aantal modules	10
----------------	----

Installatie, montage

Aandraaimoment	2,50 - 2,50 NM
----------------	----------------

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
RoHS conform	Ja