



KJ125B

Rozbočovací blok 4P 125A

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud	125 A
-----------------	-------

Architektura

Počet pólů	4
------------	---

Rozměry

Výška	96 mm
Šířka	170 mm
Hloubka	64 mm

Kapacita

Počet modulů	10
--------------	----

Instalace, montáž

Jmenovitý utahovací moment	2,50 - 2,50 Nm
----------------------------	----------------

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano