



LFR1501509010T2

Goulotte flexible LFR 15x15mm en PVC blanc paloma

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	15 mm
Largeur	15 mm
Longueur	20000 mm
Section intérieure	256 - 256 mm ²

Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	1
---	---

Matière

Matière	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement de surface	Non traité
Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK07
Indice de protection IP	IP40

Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
--	-----

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 60 °C
------------------------	------------

Connectivité

Accessoires d'alignement	Sans éclisses
--------------------------	---------------

Equipement

Nombre de cloisons	0
Nombre de compartiments	1 - 1
Nombre de cloisons clipsables	0
Éclisses incluses	Non
Avec film de protection	Non

Illustrations | dessins

