



ESD464

### Stykač 63A, 4R, 24V AC

#### Technické vlastnosti

##### Připojení

|              |    |
|--------------|----|
| Typ kontaktu | 4R |
|--------------|----|

##### Elektrický proud

|                 |      |
|-----------------|------|
| Jmenovitý proud | 63 A |
|-----------------|------|

##### Kapacita

|              |   |
|--------------|---|
| Počet modulů | 3 |
|--------------|---|

##### Frekvence

|           |            |
|-----------|------------|
| Frekvence | 50 - 50 Hz |
|-----------|------------|

##### Napětí

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp | 4000 V      |
| Jmenovité izolační napětí              | 440 V       |
| Provozní napětí AC                     | 400 - 400 V |
| Ovládací napětí AC                     | 24 - 24 V   |
| Ovládací napětí DC                     | 0 - 0 V     |

##### Podmínky použití

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Provozní teplota | -10 - 50 °C |
|------------------|-------------|

##### Použití

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Kategorie použití | AC-7a/AC-7b |
|-------------------|-------------|

##### Podmínky použití

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Skladovací/přepravní teplota | -40 - 80 °C |
|------------------------------|-------------|

##### Trvanlivost

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Mechanická životnost v cyklech     | 100000 |
| Elektrická životnost v počtu cyklů | 30000  |

##### Výkon

|                                              |       |
|----------------------------------------------|-------|
| Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu | 20 W  |
| Spotřeba při ovládání                        | 60 VA |

##### Rozměry

|         |       |
|---------|-------|
| Výška   | 85 mm |
| Šířka   | 54 mm |
| Hloubka | 60 mm |

##### Připojení

|                |   |
|----------------|---|
| Počet kontaktů | 4 |
|----------------|---|

##### Vybavení

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Počet kontaktů NO               | 0  |
| Počet kontaktů NC               | 4  |
| Se spínačem pro ruční přepínání | Ne |

##### Připojení

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Průřez flexibilního vodiče | 1.5 - 16 mm <sup>2</sup> |
| Průřez plného vodiče       | 1.5 - 25 mm <sup>2</sup> |

##### Udržitelnost

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| V souladu s nařízením REACH | Ano |
| V souladu se směrnicí RoHS  | Ano |