



UDB3075125

Boîte de jonction acier 340 mm avec jupes pour hauteur de chape 75-125 mm

Caractéristiques techniques

Forme

Forme	Carré
-------	-------

Dimensions

Hauteur	75 mm
Largeur	498 mm
Longueur	498 mm
Hauteur minimale de la chape	75 mm
Plage de nivellation	75 - 125 mm
Taille nominale	340 mm

Conditions d'utilisation

Charge verticale appliquée sur une petite surface	1,5 kN
---	--------

Equipement

Convient pour la pose de joints d'étanchéité	Non
Avec plaque de fond	Oui
Insertion du couvercle de montage	Oui

Matière

Matériau de la paroi latérale	Plastique
-------------------------------	-----------

Couvercle, porte

Type de couvercle	Aveugles
-------------------	----------

Fonctions

Séparation possible du couvercle de la base	Oui
Compatible avec les goulottes de sol fermées à ras de la chape	Non
Compatible avec les goulottes de sol recouvertes d'une chape	Oui

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----

Photos | dessins

