



UDB3075125

**Boîte de jonction acier 340 mm avec jupes pour hauteur de chape 75-125 mm**

**Caractéristiques techniques**

**Forme**

|       |       |
|-------|-------|
| Forme | Carré |
|-------|-------|

**Dimensions**

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Hauteur                      | 75 mm       |
| Largeur                      | 498 mm      |
| Longueur                     | 498 mm      |
| Hauteur minimale de la chape | 75 mm       |
| Plage de nivellation         | 75 - 125 mm |
| Taille nominale              | 340 mm      |

**Conditions d'utilisation**

|   |        |
|---|--------|
| Charge verticale appliquée sur une petite surface | 1,5 kN |
|---|--------|

**Equipement**

|  |     |
|--|-----|
| Convient pour la pose de joints d'étanchéité | No  |
| Avec plaque de fond                          | Oui |
| Insertion du couvercle de montage            | Oui |

**Matières**

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Matériau de la paroi latérale | PVC |
|-------------------------------|-----|

**Plastron, porte**

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Type de couvercle | Store |
|-------------------|-------|

**Fonctions**

|  |     |
|--|-----|
| Possibilité de découplage de la partie supérieure et de la partie inférieure | Oui |
| Compatible avec les goulottes de sol fermées à ras de la chape               | No  |
| Compatible avec les goulottes de sol recouvertes d'une chape                 | Oui |

**Durabilité**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|

**Illustrations | dessins**

