



UDB3075125

**Boîte de jonction acier 340 mm avec jupes pour hauteur de chape 75-125 mm**

**Caractéristiques techniques**

**Forme**

Forme Carré

**Dimensions**

Hauteur	75 mm
Largeur	498 mm
Longueur	498 mm
Hauteur minimale de la chape	75 mm
Plage de nivellement	75 - 125 mm
Taille nominale	340 mm

**Conditions d'utilisation**

Charge verticale appliquée sur une petite surface 1.5 kN

**Equipement**

Convient pour la pose de joints d'étanchéité	Non
Avec plaque de base	Oui
Montage du couvercle	Oui

**Matière**

Matériau de la paroi latérale Plastique

**Cache, porte**

Type de couvercle Aveugles

**Fonctions**

Séparation possible du couvercle de la base	Oui
Compatible avec les canaux de sol fermés à ras de la chape	Non
Compatible avec les canaux de sol recouverts d'une chape	Oui

**Durabilité**

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

**Illustrations | dessins**

