



UDB3075125

tehalit.UK Uniwersalna puszka podłogowa na płycie rozmiar 3 75-125mm stal

Właściwości techniczne

Kształt

Kształt	Kwadratowy
---------	------------

Wymiary

Wysokość	75 mm
Szerokość	498 mm
Długość	498 mm
Minimalna wysokość posadzki	75 mm
Zakres możliwej niwelacji poziomu	75 - 125 mm
Rozmiar nominalny	340 mm

Warunki użytkowania

Obciążenie pionowe przyłożone na małej powierzchni	1,5 kN
--	--------

Sprzęt

Nadaje się do plombowania instalacji	Nie
Z blaszaną podłogą	Tak
Uchwyt montażowy pokrywy	Tak

Materiały

Materiał ścianki bocznej	Tworzywo sztuczne
--------------------------	-------------------

Pokrywa, drzwi

Typ pokrywy	Zaślepka
-------------	----------

Funkcje

Możliwe odłączenie pokrywy od podstawy	Tak
Do kanałów zalewanych w posadzce, zamkniętych	Nie
Nadaje się do wpuszczania w kanały podpodłogowe	Tak

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodność z RoHS	Tak

Ilustracje | Rysunki

