



UDB3075125

**ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟ ΚΟΥΤΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 498x498mm ΥΨΟΣ 75-125mm**

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

**Σχήμα**

Σχήμα Τετράγωνο

**Διαστάσεις**

Ύψος	75 mm
Πλάτος	498 mm
Μήκος	498 mm
Ελάχιστο ύψος διάστρωσης	75 mm
Ρύθμιση ύψους	75 - 125 mm
Ονομαστικό μέγεθος	340 mm

**Συνθήκες χρήσης**

Κάθετο φορτίο που εφαρμόζεται σε μικρή επιφάνεια 1,5 kN

**Εξοπλισμός**

Κατάλληλο για σφράγιση εγκατάστασης	Όχι
Με κάτω πλάκα	Ναι
Τοποθέτηση καλύμματος τοποθέτησης	Ναι

**Υλικά**

Υλικό πλευρικού τοιχώματος Πλαστικό

**Κάλυμμα, πόρτα**

Τύπος καπακιού τυφλό

**Λειτουργίες**

Πιθανή αποσύνδεση του καλύμματος από τη βάση	Ναι
Κατάλληλο για υπόδαπεδα κανάλια με κλειστή επάνω επιφάνεια	Όχι
Κατάλληλο για ενδοδαπέδιο κανάλι ρυθμιζόμενου βάθους	Ναι

**Βιωσιμότητα**

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι

**Εικονογραφήσεις | Σχέδια**

