




UDB3075125



Ingjutningsplattform/ dragbrunn stl 3, 498x498mm, h 75-125 mm

Tekniska egenskaper

Form

Form	Fyrkantig
------	-----------

Dimensioner

Höjd	75 mm
Bredd	498 mm
Längd	498 mm
Minimal puts höjd	75 mm
Höjdområde	75 - 125 mm
Nominell storlek	340 mm

Användningsförhållanden

Vertikal belastning på små ytor	1,5 kN
---------------------------------	--------

Utrustning

Lämplig för installationstätning	Nej
Med bottenplatta	Ja
Montering höljd insats	Ja

Material

Material sidovägg	Plast
-------------------	-------

Skydd, dörr

Typ av lock	Blind
-------------	-------

Funktioner

Frånkopplingsmöjlighet överdel från underdel	Ja
Lämplig som sluten kanal (dukt) under golv	Nej
Lämplig för undergolvskanal	Ja

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja

Illustrationer | teckningar

