




FL209B

**Coffret polyester Orion plus porte opaque étanche IP 66 h 500mm l 300mm p 200mm**

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Hauteur                                    | 500 mm |
| Largeur                                    | 300 mm |
| Profondeur                                 | 200 mm |
| Epaisseur du matériau des parois latérales | 2 mm   |

#### Sécurité

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Classe de protection (IP) | IP66                                    |
| Classe de protection      | Classe II                               |
| Type de verrouillage      | Serrure à triangle male 7 mm<br>Par clé |
| Résistance aux chocs IK   | IK10                                    |

#### Equipement

|                                          |   |
|------------------------------------------|---|
| Nombre d'ouvertures pour plaques à bride | 0 |
|------------------------------------------|---|

#### Installation, montage

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Montage sur                 | En saillie |
| Adapté à un usage extérieur | Oui        |

#### Matière

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| Couleur    | Gris clair                           |
| Code RAL   | 7035                                 |
| Traitement | Non traité                           |
| Matériau   | Polyester renforcé de fibre de verre |

#### Equipement

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de rangées | 3 |
|-------------------|---|

#### Couvercle, porte

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Nombre de portes               | 1   |
| Nombre de serrure de la porte  | 2   |
| Couvercle/porte transparent(e) | Non |

#### Courant électrique

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Courant assigné nominal | 125 A |
|-------------------------|-------|

#### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène                | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |