




FL209B

## Orion Plus polyester volle deur 500x300x200

### Technische karakteristieken

#### Afmetingen

|               |        |
|---------------|--------|
| Hoogte        | 500 mm |
| Breedte       | 300 mm |
| Diepte        | 200 mm |
| Dikte zijwand | 2 mm   |

#### Veiligheid

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Beschermingsgraad IP | IP66                         |
| Beschermingsklasse   | Isolatieklasse II            |
| Type slot            | 3-zijdig 7 mm<br>Sleutelslot |
| Slagvastheid IK      | IK10                         |

#### Uitrusting

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Aantal flensplaatopeningen | 0 |
|----------------------------|---|

#### Installatie, montage

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Gemonteerd op               | Oppervlaktemontage |
| Geschikt voor buitengebruik | Ja                 |

#### Materiaal

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Kleur                  | Lichtgrijs                        |
| RAL-kleur              | 7035                              |
| Oppervlaktebehandeling | Onbehandeld                       |
| Materiaal              | Met glasvezel versterkt polyester |

#### Uitrusting

|              |   |
|--------------|---|
| Aantal rijen | 3 |
|--------------|---|

#### Deksel, deur

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Aantal kastdeuren  | 1   |
| Aantal sloten      | 2   |
| Deuris transparant | Nee |

#### Elektrische Stroom

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Nominale stroom | 125 A |
|-----------------|-------|

#### Duurzaamheid

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS conform | Ja |
|--------------|----|