



VE212PN

Waterdichte verdeelkast vector IP65 2R. 24MOD. - voor buitenopstelling

Technische karakteristieken

Spanning

Nominale spanning	400 - 400 V
Nominale spanning (gelijkstroom)	1000 - 1000 V

Installatie, montage

Geschikt voor buitengebruik	Ja
Gemonteerd op	Oppervlaktmontage

Elektrische Stroom

Nominale stroom	63 A
-----------------	------

Uitrusting

Aantal DIN-rails	2
Aantal rijen	2
Aantal velden in de breedte	1
Met slot	Nee
Heeft N -klemmenblok	Nee

Capaciteit

Aantal modules	24
----------------	----

Functionies

Met buis invoeren	Ja
-------------------	----

Afmetingen

Hoogte	427 mm
Breedte	310 mm
Diepte	151 mm

Deksel, deur

Aantal kastdeuren	1
Aantal sloten	0

Afmetingen

Aantal breedte-eenheden	12
-------------------------	----

Deksel, deur

Deuris transparant	Ja
--------------------	----

Aansluiting

Aantal leidinginvoeringen	12
---------------------------	----

Connectiviteit

Aansluitwijze	Schroefbevestiging
---------------	--------------------

Materiaal

Materiaal	Polycarbonaat (PC)
RAL-kleur	7035
Kleur	Lichtgrijs

Uitrusting

Heeft aarde-klemmenblok	Nee
Materiaal montageplaat	Nee

Materiaal

UV-bestendig	Ja
--------------	----

Veiligheid

Beschermingsklasse	Isolatieklasse II
Slagvastheid IK	IK08
Beschermingsgraad IP	IP65

Veiligheid

Type slot	Klikslot Zonder slot
Gloeidraad test	850 °C

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----