



VE212PN

VECTOR ΠΙΝΑΚΑΣ IP65 2X12M ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ UV

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση

Όνομαστική τάση	400 - 400 V
Όνομαστική τάση λειτουργίας σε DC	1000 - 1000 V

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Κατάλληλο για εξωτερική χρήση	Ναι
Τοποθέτηση	Επίτοιχη τοποθέτηση

Ηλεκτρικό ρεύμα

Όνομαστικό ρεύμα	63 A
------------------	------

Εξοπλισμός

Αριθμός ραγών	2
Αριθμός σειρών	2
Αριθμός τμήματος σε πλάτος με κλειδαριά	1
Διαθέτει τερματικό συνδέσεων ουδέτερου	Όχι

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων	24
-------------------	----

Λειτουργίες

Με εισόδους αγωγών	Ναι
--------------------	-----

Διαστάσεις

Ύψος	427 mm
Πλάτος	310 mm
Βάθος	151 mm

Κάλυμμα, πόρτα

Αριθμός πορτών ερμαρίου	1
Αριθμός κλειδαριών	0

Διαστάσεις

Αριθμός μονάδων πλάτους	12
-------------------------	----

Κάλυμμα, πόρτα

Με διάφανη πόρτα	Ναι
------------------	-----

Σύνδεση

Αριθμός εξαρτημάτων εισόδου καλωδίων	12
--------------------------------------	----

Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης	Στερέωση με βίδες
-----------------	-------------------

Υλικά

Υλικό	πολυανθρακικό (PC)
Κωδικός RAL	7035
Χρώμα	Ανοιχτό γκρι

Εξοπλισμός

Διαθέτει μπλοκ ακροδεκτών γείωσης	Όχι
Έχει πλάκα τοποθέτησης	Όχι

Υλικά

Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία	Ναι
-------------------------------------	-----

Ασφάλεια

Κλάση προστασίας	Κατηγορία μόνωσης II
Αντοχή σε κρούση IK	IK08
Κατηγορία προστασίας (IP)	IP65

Ασφάλεια

Τύπος κλειδώματος	Κλειδωμα με κουμπωτή κλειδαριά χωρίς κλειδαριά
Glow wire test	850 °C

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS	Ναι
-----------------	-----