# Tehnički list proizvoda
M55019010



M55019010

**Unutrašnji ugao, LF/FB 60x110 mm, bijela**

## Tehničke karakteristike

### Pribor

| | |
|---|---|
| Vrsta pribora | Oblikovano/kalupljeno |

### Postavke

| | |
|---|---|
| Ugaoni domet | 90 - 90 |

### Dimenzije

| | |
|---|---|
| Visina | 61 mm |
| Širina | 110 mm |
| Mjerenje a | 130 mm |

### Materijali

| | |
|---|---|
| Materijal | Polivinilklorid (PVC) |
| Obrada | Neobrađeno |
| Boja | Čista bijela |
| RAL kod | 9010 |

### Sigurnost

| | |
|---|---|
| Otpornost na udarce IK | IK07 |

### Standardi

| | |
|---|---|
| Prikladno za funkcionalni integritet prema DIN4102-12 | Ne |

### Uvjeti korištenja

| | |
|---|---|
| Radna temperatura | -5 - 90 °C |

### Oprema

| | |
|---|---|
| Sa zaštitnim filmom | Ne |

### Konfiguracija

| | |
|---|---|
| Preklapanje | Ne |

## Ilustracije / crteži

