



10152104

Okvir, 5-struki, R.1, nehrđajući čelik/crna

Tehničke karakteristike

Kapacitet

Broj:	5
Broj modula	5

Materijali

Boja	Nehrdajući čelik
RAL kod	9022
Obrada površine	Sjajno Mat
Materijal	Nehrdajući čelik
Obrada	Neobrađeno

Dimenzije

Visina	365,20 mm
Širina	81,20 mm
Dubina	9,90 mm

Pribor

Ima polje za označavanje	Ne
--------------------------	----

Instalacija, montaža

Položaj za montažu/spajanje	Vodoravno/Horizontalno Uspravno/Vertikalno
-----------------------------	---

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
Otpornost na udarce IK	IK05

Tekst

Način instalacije	Pričvršćivanje stezaljkom Za vertikalnu i horizontalnu montažu
-------------------	---

Održivost

REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da