



FL204B

Coffret polyester Orion plus porte opaque étanche IP 66 h 350mm l 300mm p 160mm

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

Hauteur	350 mm
Largeur	300 mm
Profondeur	160 mm
Epaisseur du matériau des parois latérales	2 mm

#### Sécurité

Classe de protection (IP)	IP66
Classe de protection	Classe II
Type de verrouillage	Serrure à triangle male 7 mm Par clé
Résistance aux chocs IK	IK10

#### Equipement

Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	0
--	---

#### Installation, montage

Montage sur	En saillie
Adapté à un usage extérieur	Oui

#### Matière

Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Traitement	Non traité
Matériau	Polyester renforcé de fibre de verre

#### Equipement

Nombre de rangées	2
-------------------	---

#### Couvercle, porte

Nombre de portes	1
Nombre de serrure de la porte	2
Couvercle/porte transparent(e)	Non

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	125 A
-------------------------	-------

#### Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----