




FL204B

Quadro in poliestere a parete con porta cieca H350 L300 P160 orion plus

Caratteristiche tecniche

Serie

Altezza	350 mm
Larghezza	300 mm
Profondità	160 mm
Spessore dei fianchi	2 mm

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP66
Classe protezione	Isolamento classe II
Tipo di bloccaggio	3 lati 7 mm Serratura a chiave
Resistenza agli urti IK	IK10

Equipaggiamento

Numero di aperture della flangia	0
----------------------------------	---

Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a parete
Adatto per l'uso esterno	Sì

Materiali

Colore	Grigio chiaro
Codice RAL	7035
Trattamento	Non trattato
Materiale	Poliestere rinforzato con fibra di vetro

Equipaggiamento

Numero di file	2
----------------	---

Porta / coperchio

Numero di porte del quadro elettrico	1
Numero di serrature	2
Porta/frontale trasparente	No

Corrente

Corrente nominale	125 A
-------------------	-------

Sostenibilità

Senza alogeni	Sì
Conformità ROHS	Sì