




FL204B

Rozvaděč nástěnný polyesterový orion+, IP65, plná dvířka, 350x300x160

Technické vlastnosti

Rozměry

Výška	350 mm
Šířka	300 mm
Hloubka	160 mm
Tloušťka bočnice	2 mm

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP66
Třída izolace	Třída izolace
Typ uzamčení	3stranný 7 mm Zámek na klíč
Mechanická odolnost IK	IK10

Vybavení

Počet otvorů v desce příruby	0
------------------------------	---

Instalace, montáž

Montáž	Montáž na omítku
Vhodné pro venkovní použití	Ano

Materiál

Barva	Světle šedá
Kód RAL	7035
Povrch	Neošetřený
Materiál	Polyester vyztužený sklem

Vybavení

Počet řad v rozvaděči	2
-----------------------	---

Kryt, dveře

Počet dveří rozvaděče	1
Počet zámků	2
Dveře/kryt průhledné	Ne

Elektrický proud

Jmenovitý proud	125 A
-----------------	-------

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----