



FL204B

Шафа з поліестру ORION Plus, IP65, непрозорі двері, 350X300X160мм

Технічні характеристики

Розміри

Висота	350 mm
Ширина	300 mm
Глибина	160 mm
Товщина бічної стінки	2 mm

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP66
Клас захисту	Клас ізоляції II
Тип блокування	3-сторонній 7 мм Ключовий замок
Ударостійкість IK	IK10

Обладнання

Кількість отворів у фланцевій пластині	0
--	---

Установлення, монтаж

Монтаж на	Поверхневий монтаж
Підходить для зовнішнього використання	Так

Матеріали

Colour	Світло-сірий
Код RAL	7035
Обробка	Необроблений
Матеріал	Поліестер, армований скловолокном

Обладнання

Кількість рядів щита	2
----------------------	---

Кришка, дверцята

Кількість дверей шафи	1
Кількість замків	2
Дверцята/кришка прозорі	Ні
Тип дверей шафи	Одинарні двері

Електричний струм

Номінальний струм	125 A
-------------------	-------

Sustainability

Без галогену	Так
Відповідність RoHS	Так