



WNA041B

**Comutador doble con indicador luminoso, blanco**

**Características técnicas**

**Instalación, montaje**

Montaje en	Empotrado Montaje en superficie
------------	------------------------------------

**Frecuencia**

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

**Materiales**

Colour	Blanco puro
Código RAL	9010
Acabado de la superficie	Acabado satinado
Material	Polipropileno
Tratamiento	Lacado

**Identificación**

Disposición de montaje	Mecanismo con embellecedor
------------------------	----------------------------

**Conectividad**

Tipo de montaje	Montaje por clic
-----------------	------------------

**Dimensiones**

Dimensiones	75 x 75 mm
Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado	40 mm

**Seguridad**

Índice de protección IP	IP55
Resistencia al impacto IK	IK07

**Arquitectura**

Elemento de control/operación	Tecla doble
-------------------------------	-------------

**Corriente eléctrica**

Corriente nominal asignada	10 A
----------------------------	------

**Conexión**

Tipo de conector/enchufe	Gire el tornillo de bloqueo
--------------------------	-----------------------------

**Texto**

Iluminación	Para iluminación
Tipo de conmutación / variante	2 vías