



8418525

Integro Flow Gniazdo SCHUKO 45°, mechanizm, czarny, mat

Właściwości techniczne

Napięcie

Napięcie znamionowe 250 V

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 16 A

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 50 Hz

Materiały

Kolor Czarny

Kod RAL 9005
9011

Wykończenie powierzchni Mat

Materiał Tworzywo termoplastyczne

Obróbka Stan surowy

Wymiary

Wysokość 55,50 mm

Szerokość 55,50 mm

Liczba jednostek 1

Wbudowane puszkki podtynkowe 32 mm

Instalacja, montaż

Sposób montażu Montaż podtynkowy

Łączność

Typ połączenia Zacisk śrubowy

Rodzaj montażu Mocowanie śrubowe

Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo SCHUKO

Obrócona wkładka centralna Tak

Z pokrywą uchylną Nie

Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym Nie

Z lampką sygnalizacyjną Nie

Z zamkiem Nie

Akcesoria

Posiada pole opisowe Nie

Pojemność

Liczba modułów 1

Bezpieczeństwo

Z zabezpieczeniem przed dziećmi Nie

Odporność na uderzenie IK IK05

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP44

Funkcje

Z oświetleniem ewakuacyjnym Nie

Z oświetleniem funkcyjnym Nie

Identyfikacja

Z nadrukiem Nie

Dodatkowe informacje

Oslona Oslona centralna

Ochrona Bez zwiększonej ochrony styków

Typ połączenia Z zaciskami śrubowymi

Odpowiednie do

integro

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe

Tak

Zgodność z RoHS

Tak
