



8418525

Utičnica, ŠUKO , 45°, ugradna, na vijak Integro, jezgro, crna mat

#### Tehničke karakteristike

##### Napon

Nazivni napon 250 V

##### Električna struja

Nazivna struja 16 A

##### Frekvencija

Frekvencija 50 - 50 Hz

##### Materijali

Boja Crna

RAL kod 9005  
9011

Obrada površine Mat

Materijal Termoplastika

Obrada Neobrađeno

##### Dimenzije

Visina 55,50 mm

Širina 55,50 mm

Broj jedinica 1

Montažna dubina ugradbenih kutija 32 mm

##### Instalacija, montaža

Montiranje na PŽ montaža

##### Povezivost

Vrsta veze Vijčana stezaljka

Vrsta montaže Montaža vijcima

##### Oprema

Vrsta priključaa/utikača za utičnicu SCHUKO

Rotirani centralni umetak Da

Sa zglobnim poklopcem Ne

Sa okruglim zaštitnim pinom za uzemljenje Ne

Sa signalnom lampom Ne

Sa bravom Ne

##### Pribor

Ima polje za označavanje Ne

##### Kapacitet

Broj modula 1

##### Sigurnost

Sa pojačanom zaštitom od kontakta Ne

Otpornost na udarce IK IK05

Ingress Protection (IP) klasa IP44

##### Funkcije

Sa orijentacijskim osvjetljenjem Ne

Sa funkcijskom rasvjete Ne

##### Identifikacija

Sa otiskom Ne

##### Tekst

Poklopac Poklopac centralne ploče

Zaštita Bez poboljšane zaštite od kontakta

Vrsta veze Sa vijčanim stezaljkama

---

**Održivost**

---

Bez halogena	Da
Usklađeno sa RoHS	Da

---