



8418525

Utičnica, ŠUKO , 45°, ugradna, na vijak Integro, jezgro, crna mat

Tehničke karakteristike

Električna struja

Nazivna struja 16 A

Napon

Nazivni napon 250 V

Nazivni napon 250 - 250 V

Frekvencija

Frekvencija 50 - 50 Hz

Materijali

Boja Crna

RAL kod 9005
9011

Obrada površine Mat

Materijal Termoplastika

Obrada Neobrađeno

Dimenzije

Visina 55,50 mm

Širina 55,50 mm

Broj jedinica 1

Montažna dubina ugradbenih kutija 32 mm

Instalacija, montaža

Montiranje na PŽ montaža

Povezivost

Vrsta veze Vijčana stezaljka

Vrsta montaže Montaža vijcima

Oprema

Vrsta priključaa/utikača za utičnicu SCHUKO

Rotirani centralni umetak Da

Sa zglobnim poklopcem Ne

Sa okruglim zaštitnim pinom za uzemljenje Ne

Sa signalnom lampom Ne

Sa bravom Ne

Pribor

Ima polje za označavanje Ne

Kapacitet

Broj modula 1

Sigurnost

Sa pojačanom zaštitom od kontakta Ne

Otpornost na udarce IK IK05

Ingress Protection (IP) klasa IP44

Tekst

Otisak Bez otiska/natpisa

Poklopac Poklopac centralne ploče

Zaštita Bez poboljšane zaštite od kontakta

Vrsta veze Sa vijčanim stezaljkama

Pogodno za

Berker integro

Održivost

Bez halogena	Da
Usklađeno sa RoHS	Da