



ATA163018014

Atéha lijst 16*30 mm I. 2,10 m 1 scheidingsschot

Technische karakteristieken

Afmetingen

Hoogte	16 mm
Breedte	32 mm
Lengte	2100 mm
Binnendoorsnede	420 - 420 mm ²

Capaciteit

Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)	2
--	---

Materiaal

Materiaal	Polyvinylchloride (PVC)
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld
RAL-kleur	8014
Kleur	Bruin

Veiligheid

Slagvastheid IK	IK07
Beschermingsgraad IP	IP40

Normen

Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12	Nee
--	-----

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 65 °C
---------------------	------------

Connectiviteit

Kabelgootverbinding	Zonder koppeling
---------------------	------------------

Uitrusting

Aantal scheidingswanden	1
Aantal scheidingswanden	0
Met kabelhouders	Ja
Met beschermfolie	Nee

Duurzaamheid

REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja