



KDN163B

### Barre de pontage 1P 63A fourche 10mm<sup>2</sup> 57M

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	63 A
-------------------------	------

##### Architecture

Nombre de pôles	1
-----------------	---

##### Dimensions

Longueur	1000 mm
----------	---------

##### Tension

Tension assignée de tenue aux chocs	4500 V
-------------------------------------	--------

Tension assignée d'emploi Ue	415 - 415 V
------------------------------	-------------

##### Raccordement

Section de raccordement en câble rigide	10 mm <sup>2</sup>
---	--------------------

Type de connexion / prise	Barre de pontage avec fourche
---------------------------	-------------------------------

##### Capacité

Nombre de modules	57
-------------------	----

##### Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----