




KDN163B

Sabirnica, viličasta, 1P, 63A, 10mm<sup>2</sup>, 57M

#### Tehničke karakteristike

##### Električna struja

|                |      |
|----------------|------|
| Nazivna struja | 63 A |
|----------------|------|

##### Arhitektura

|             |   |
|-------------|---|
| Broj polova | 1 |
|-------------|---|

##### Dimenzije

|        |         |
|--------|---------|
| Dužina | 1000 mm |
|--------|---------|

##### Napon

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Nazivni impulsni podnosivi napon Uimp | 4500 V |
|---------------------------------------|--------|

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Nazivni radni napon Ue | 415 - 415 V |
|------------------------|-------------|

##### Veza

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Presjek krutog provodnika | 10 mm <sup>2</sup> |
|---------------------------|--------------------|

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Vrsta priključka/utikača | Šina za faze, viličasta |
|--------------------------|-------------------------|

##### Kapacitet

|             |    |
|-------------|----|
| Broj modula | 57 |
|-------------|----|

##### Održivost

|                   |    |
|-------------------|----|
| Usklađeno sa RoHS | Da |
|-------------------|----|