




KDN163B

Sabirnica, viličasta, 1P, 63A, 10mm², 57M

Tehničke karakteristike

Električna struja

Nazivna struja	63 A
----------------	------

Arhitektura

Broj polova	1
-------------	---

Dimenzije

Dužina	1000 mm
--------	---------

Napon

Nazivni impulsni podnosivi napon Uimp	4500 V
---------------------------------------	--------

Nazivni radni napon Ue	415 - 415 V
------------------------	-------------

Veza

Presjek krutog provodnika	10 mm ²
---------------------------	--------------------

Vrsta priključka/utikača	Šina za faze, viličasta
--------------------------	-------------------------

Kapacitet

Broj modula	57
-------------	----

Održivost

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----