



KDN163B

### Шина фазна 1P 10мм<sup>2</sup> 57М

#### Технічні характеристики

##### Електричний струм

Номинальний струм	63 A
-------------------	------

##### Архітектура

Кількість полюсів	1
-------------------	---

##### Розміри

Довжина	1000 mm
---------	---------

##### Напруга

Номинальна імпульсна витримувана напруга U <sub>imp</sub>	4500 V
---	--------

Номинальна робоча напруга змінного струму	415 - 415 V
---	-------------

##### Під'єднання

Поперечний переріз жорсткого провідника	10 mm <sup>2</sup>
---	--------------------

Тип роз'єму/штекера	Фазна шина з вилкою
---------------------	---------------------

##### Емність

Кількість модулів	57
-------------------	----

##### Sustainability

Відповідність RoHS	Так
--------------------	-----