



EH210



IP20



Interrupteur horaire 1 voie 24H 2M sans réserve de marche

Caractéristiques techniques

Equipement

Nombre de canaux	1
------------------	---

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Puissance

Puissance absorbée (fonctionnement)	0,50 VA
Ampoules à incandescence et halogènes 230 V	1000 W
Lampe à incandescence de puissance	1000 - 1000 W

Fonctions

Nombre de canaux de fonctions	1
-------------------------------	---

Raccordement

Nombre de contacts	1
Section de raccordement en câble souple	1 - 4 mm ²
Section de raccordement en câble rigide	1 - 4 mm ²

Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 55 °C
------------------------	-------------

Capacité

Nombre de modules	2
-------------------	---

Dimensions

Hauteur	90 mm
Largeur	36 mm
Profondeur	58 mm

Textes

Type de commutation	Inverseur, comme NF ou NO
Mode d'installation	Pour un montage sur rail DIN

Courant électrique

Courant Max. (cos phi 0,6)	3 A
----------------------------	-----

Endurance

Endurance électrique à charge nominale en AC1 en nombre de cycles	50000
---	-------

Textes

Type de raccordement	Avec bornes à vis
----------------------	-------------------

Puissance

Pertes en puissance à pleine charge	1 W
-------------------------------------	-----

Réglages

Cycles de programmation	Cycles de programmation 24 heures
-------------------------	-----------------------------------