



EH210



IP20

**Int. Orario Elettromecc. Giorn.- 230V 50Hz - 1 Sc 16A - Man-0-Aut - 2 Mod.Din****Caratteristiche tecniche****Equipaggiamento**

Numero di canali	1
------------------	---

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

Potenza

Consumo di energia durante il funzionamento	0,50 VA
---	---------

Lampada a incandescenza/alogeno da 230 V	1000 W
--	--------

Potenza lampada ad incandescenza	1000 - 1000 W
----------------------------------	---------------

Funzioni

Numero di canali funzionali	1
-----------------------------	---

Connessione

Numero di contatti	1
--------------------	---

Sezione conduttore flessibile	1 - 4 mm ²
-------------------------------	-----------------------

Sezione conduttore rigido	1 - 4 mm ²
---------------------------	-----------------------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-10 - 55 °C
-------------------------	-------------

Numero di moduli

Numero di moduli	2
------------------	---

Serie

Altezza	90 mm
---------	-------

Larghezza	36 mm
-----------	-------

Profondità	58 mm
------------	-------

Testo

Tipo di commutazione	Contatto di commutazione, utilizzabile come contatto di apertura o di chiusura
----------------------	--

Tipo di montaggio	Per installazione su guida DIN
-------------------	--------------------------------

Corrente

Potenza massima (cos phi 0,6)	3 A
-------------------------------	-----

Durata

Durata elettrica a carico nominale in AC1 in cicli di funzionamento	50000
---	-------

Testo

Tipo di connessione	Con morsetti a vite
---------------------	---------------------

Potenza

Potenza dissipata a pieno carico	1 W
----------------------------------	-----

Impostazioni

Passi di programma	Passo di programma: 24 ore
--------------------	----------------------------