



EH210



### Interr. horário 1 canal 24h s/ res 2M

#### Características técnicas

##### Equipamento

Número de canais

1

##### Frequência

Frequência

50 - 60 Hz

##### Potência

Consumo de energia em operação

0,50 VA

Lâmpadas incandescentes e de halogénio 230V

1000 W

Potência lâmpadas incandescentes

1000 - 1000 W

##### Funções

Número de canais em operação

1

##### Ligações

Número de contactos

1

Secção transversal de condutor flexível

1 - 4 mm<sup>2</sup>

Secção transversal de condutor rígido

1 - 4 mm<sup>2</sup>

##### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento

-10 - 55 °C

##### Capacidade

Número de módulos

2

##### Dimensões

Altura

90 mm

Largura

36 mm

Profundidade

58 mm

##### Textos

Modo de comutação

Contacto de comutação, utilizável como NF ou NA

Modo de instalação

Para montagem em calha DIN

##### Intensidade de corrente

Potência máx. (cos phi 0,6)

3 A

##### Endurância

N.º de manobras elétricas à carga nominal em AC1 em ciclos

50000

##### Textos

Tipo de ligação

Com terminais de parafuso

##### Potência

Potência dissipada a plena carga

1 W

##### Modo de configuração

Ciclos do programa

Ciclo de programas: 24 horas